제품 정보

ZETA

4688UOO200P63 WH-w46

EAN 4031582308341



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	600 kg
6km/h에서의 적재 용량	480 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1200 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 너비	117 mm
전체 체중	1.81 kg

하우징

주택 자재	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화
색상	파란색 부동태화

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
차체 너비	46 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4688UOO200P63 WH-w46


EAN 4031582308341

주문 번호 00830083

제품 도면







© Copyright 2026 TENTE International GmbH