



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

### コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	120 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	240 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.05 kg

### 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	34.5 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

