



### ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diamètre              | 200 mm |
| Largeur du bandage    | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm  |
| Longueur de moyeu     | 60 mm  |

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Duratech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 700 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1400 kg  |
| Plage de température (minimale) | -30 °C   |
| Plage de température (maximale) | 80 °C    |
| Poids                           | 0.91 kg  |

## Product Drawings

