

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	310 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	160 mm
Gesamtbreite	118 mm
Gesamtgewicht	6,94 kg

GEHÄUSE

Ausladung	30 mm
Schwenkradius	84 mm
Störkreis	168 mm
Dom Durchmesser	104 mm

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	112 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	92 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Bestellnummer 00800109

Bestellnummer 008 Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

