

GALEA STAINLESS

5085PJC100R05-22X40

EAN 4031582336580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	139 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

GALEA STAINLESS

5085PJC100R05-22X40

EAN 4031582336580



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

