

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Zeta stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	240 kg
ステンレス	✓
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	200 mm
全幅	117 mm
総重量	2.082 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グレー/ノンマーキング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	46 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	ステンレス

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長 (最小)	74 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	74 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

