

## ZETA

4688UAP125P63

EAN 4031582396461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Zeta           |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 300 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 240 kg         |
| 静荷重       | 600 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -30 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 取付高       | 164 mm         |
| 全幅        | 117 mm         |
| 総重量       | 1.584 kg       |

## 車輪

|             |             |
|-------------|-------------|
| 本体材質        | ポリアミド       |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング  |
| 車軸          | ナットでネジ止め    |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト   |
| スレッドガード     | スレッドガード付き   |
| 直径          | 125 mm      |
| トレッド幅       | 40 mm       |
| ボディ幅        | 40 mm       |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA     |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD     |

## ハウジング

|        |           |
|--------|-----------|
| 材料     | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版   |
| 色      | 青色被膜保護    |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 117 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# ZETA

4688UAP125P63

EAN 4031582396461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

