

AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	✓
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	103 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	24 mm
旋回半径	80 mm
旋回径	160 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング (最小)	32 mm
エキスパンダーフィッティング (最大)	35 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

AGILA

2477YGO075R47-32-35

EAN 4031582343182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

