

NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	140 kg
Statische Tragfähigkeit	280 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,3 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager (RS/2RS)
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	14 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

