

# INTEGRAL

2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582300253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 製品名         | Integral                 |
| ハウジングタイプ    | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
| 標準          | EN12531 - 病院用ベッドキャスター    |
| 3km/hの耐荷重   | 150 kg                   |
| 4km/hの耐荷重   | 150 kg                   |
| 導電性         | いいえ                      |
| ステンレス       | いいえ                      |
| WeAssist 対応 | 1                        |
| 静荷重         | 450 kg                   |
| 温度範囲 (最小)   | -25 °C                   |
| 最大温度範囲      | 80 °C                    |
| 取付高         | 183 mm                   |
| 全幅          | 62 mm                    |
| 総重量         | 1.08 kg                  |



IFデザイン賞



design award

レッドドットデザイン賞

レッドドットによるテストと監視

## ハウジング

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系           |
| フォーク形状  | クローズ               |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング         |
| 色       | グレーホホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 40 mm              |
| 旋回半径    | 115 mm             |
| 旋回径     | 230 mm             |
| ドーム径    | 62 mm              |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| トレッド色       | スレートグレー (RAL7015) |
| 車輪色         | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード     | 一体型スレッドガード        |
| 直径          | 150 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## フィッティング

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
| ボルト径       | 32 mm                   |
| ボルト長       | 51 mm                   |
| ボルトねじ位置    | 7 mm                    |
| ボルト取付穴数    | 4                       |

