

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	155 mm
전체 체중	1.02 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	40 mm
회전 반경	102.5 mm
회전 간섭	205 mm

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(A)	64 Shore A

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

