

# ELASTECH

UFC125X40@08X45

EAN 4031582422290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Elastech                  |
| Gehäusotyp                  | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 250 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 500 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,502 kg                  |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                             |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei       |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                      |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                                |
| Achsloch Durchmesser     | 8 mm                                 |
| Nabenlänge               | 45 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 64 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|          |   |
|----------|---|
| Rostfrei | ✓ |
|----------|---|

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

