PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Bockrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	25 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	50 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	17 mm
Gesamtbreite	20 mm
Gesamtgewicht	0,01 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Eckig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	20 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	14 mm
Breite der Lauffläche	14 mm
Breite des Radkörpers	14 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	30 mm
Plattenbreite	17 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	20 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	20 mm
Plattenloch Durchmesser	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Bestellnummer 00021120

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH