

NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	85 mm
Breite der Lauffläche	70 mm
Achsloch Durchmesser	17 mm
Nabenlänge	75 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lagertyp	6005 2RS
Dichtungstyp	B
Geeignet für	jungheinrich_mic

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusetyp	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	700 kg
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,979 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

