

# ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144  
Bestellnummer 00860834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Zeta reverse                                                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte                                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 450 kg                                                                |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 360 kg                                                                |
| Statische Tragfähigkeit     | 900 kg                                                                |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                                                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                                                                 |
| Bauhöhe                     | 240 mm                                                                |
| Gesamtbreite                | 96 mm                                                                 |
| Gesamtgewicht               | 4,294 kg                                                              |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Grau, spurlos                        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 200 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A                           |

## GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Störkreis       | 360 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 96 mm                                          |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144  
Bestellnummer 00860834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

