

EXPANSOR

R07-Ø19-21,5 INOX

EAN 4031582428261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Expansor
Tipo	Accesorio
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Peso total	0,119 kg

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (mínimo)	19 mm
Fijación expansiva (máxima)	21,5 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.