

INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Integral twin load
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
4km/hの耐荷重	250 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	750 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	193 mm
全幅	74 mm
総重量	2.32 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホホワイト (RAL9002)
オフセット	45 mm
旋回半径	124.5 mm
旋回径	249 mm
ドーム径	70 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	グレーホホワイト (RAL9002)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
ボディ幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	91 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	2