GALEA

5077PJP125R05-22x40

EAN 4031582368413

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE	
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE	
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD	
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077PJP125R05-22x40


EAN 4031582368413

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH