

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	82 mm
トレッド幅	88 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	90 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD
ベアリングタイプ	6204ZV

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	900 kg
静荷重	1800 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.547 kg

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

