

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483
Bestellnummer 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
	weich
	konvex
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	320 kg
Statische Tragfähigkeit	800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,89 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483
Bestellnummer 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

