

ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	200 mm
Totaal gewicht	2,043 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, biologisch verkregen, Gespoten, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager met synthetische Afstandsbuis
As	Geschroefd met moer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	55 mm
Zwenk radius	135 mm
Draaicirkel	270 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

