

# PLATE

P10-40x21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |
|-----------------------|-----------|

## KERNKENMERKEN

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Productnaam              | Montageplaat |
| Type                     | Accessoire   |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 kg        |
| Elektrisch geleidend     | Nee          |
| Roestvrij                | Nee          |
| Statisch draagvermogen   | 80 kg        |
| Totale hoogte            | 8 mm         |
| Totaal gewicht           | 0,03 kg      |

## FITTING

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type bevestiging            | Kraagpen met U-vormige plaat |
| Lengte plaat                | 40 mm                        |
| Breedte plaat               | 21 mm                        |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 32 mm                        |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 32 mm                        |
| Diameter plaatgat           | 4 mm                         |