

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567  
Bestelnummer 00800207

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	123 mm
Totale breedte	118 mm
Totaal gewicht	5,289 kg

## WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

## BEHUIZING

Offset	30 mm
Zwenk radius	72 mm
Draaicirkel	144 mm
Diameter koepel	104 mm

## FITTING

Lengte plaat	112 mm
Breedte plaat	112 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	92 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	92 mm
Diameter plaatgat	9 mm