

## ALPHA

3477PIO160P30-13

EAN 4031582305272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	195 mm
Összsúly	2,273 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Siklócsapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	167 mm
Körbeforgás	334 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

# ALPHA

3477PIO160P30-13

EAN 4031582305272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

