

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

订单号 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Integral assist
兼容 WeAssist	✓
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	450 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	183 mm
总宽度	110.5 mm
总重量	4.682 kg
保护类型	IPX6 (仅适用于已安装的电子元件)
允许的环境温度	工作温度 5 ° C 到 40 ° C, 空气湿度 20% - 80%

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	中心器马达
胎面颜色	石板灰 (RAL7015)
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

支架

旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	40 mm
旋转半径	115 mm
转向干涉	230 mm
圆顶直径	110.5 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆, 短版本
-------	---------------------

其他信息

电机类型: 无刷直流电机 (BLDC)

驱动单元行进马达

额定电压	25 V
额定输出	92 W
额定速度	5 km/h
行进方向	向前和向后

驱动单元执行器

额定速度	5 km/h
------	--------

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

订单号 990067061

技术图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

