

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	50 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	71 mm
全幅	57 mm
総重量	0.32 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	30 mm
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm
ドーム径	57 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	42 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm

フィッティング

プレート長	55 mm
プレート幅	55 mm
プレート穴長（最大）	42 mm
プレート穴幅（最大）	42 mm
プレート穴径	6.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

注文番号 00062074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

