

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
Bestellnummer 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech heat
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	280 °C
Gesamtgewicht	0,341 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Trockenlagerbuchse
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	8,4 mm
Nabenlänge	45 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (D)	95 Shore D

GEHÄUSE

Rostfrei	✓
----------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234
Bestellnummer 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

