

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestellnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Bockrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	15 kg
Statische Tragfähigkeit	30 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	13,5 mm
Gesamtbreite	19 mm
Gesamtgewicht	0,008 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	14 mm
Breite der Lauffläche	14 mm
Breite des Radkörpers	14 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Gerade
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	19 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Runde Platte
Plattenlochlänge (Maximum)	20 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	20 mm
Plattenloch Durchmesser	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestellnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

