

AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname | Agila |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 185 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Gesamtgewicht | 0,69 kg |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|--------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Dom Durchmesser | 60 mm |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 77 mm |
| Plattenbreite | 67 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 46,5 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 51,5 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |

AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Bestellnummer 00029492

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

