

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-10

EAN 4031582383393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	方向ロック付き巡回キャスト
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	139 mm
全幅	66 mm
総重量	0.458 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
巡回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	40 mm
巡回半径	128 mm
巡回径	256 mm
ドーム径	59 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10 mm

GALEA STAINLESS

5081PJM100P30-10

EAN 4031582383393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

