

GALEA

5077YGH125P60-90X70

EAN 4031582353426



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	163 mm
総重量	0.566 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回径	205 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	90 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長（最小）	60 mm
プレート穴長（最大）	70 mm
プレート穴幅（最小）	50 mm
プレート穴幅（最大）	55 mm
プレート穴径	8 mm

GALEA

5077YGH125P60-90X70

EAN 4031582353426



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

