

ALPHA

3477PVO200P63

EAN 4031582305661



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
적재 용량 정적	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	2.942 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 반경	167 mm
회전 간섭	334 mm
덤 직경	96 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

ALPHA

3477PVO200P63

EAN 4031582305661



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA

3477PVO200P63

EAN 4031582305661



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

