

EXPANDER

R47-21,5-24 INOX

EAN 4031582428292



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Fixation expansible (minimum)	21.5 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Expanseur
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0.13 kg