

# LINEA

594CUAC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582398571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Produktname                 | Linea                                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen                 |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 130 kg                                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 260 kg                                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                                  |
| Bauhöhe                     | 145 mm                                 |
| Gesamtbreite                | 82 mm                                  |
| Gesamtgewicht               | 1,17 kg                                |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd   |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 20 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 129 mm               |
| Störkreis       | 258 mm               |
| Dom Durchmesser | 52 mm                |
| Rostfrei        | ✓                    |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund                                                                                           |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 40 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF  
Design  
Award

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

