

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ○ ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 125 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā kravnesība                  | 250 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 250 °C                          |
| Kopējais augstums                    | 128 mm                          |
| Kopējais platums                     | 79 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,79 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plaša                       |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes        |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds        |
| Ofsets              | 41 mm                       |
| Pagrieziena rādiuss | 91 mm                       |
| Grozāms savienojums | 182 mm                      |
| Kupola diametrs     | 75 mm                       |

## RITENIS

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu            |
| Gūtnis                 | Bussola a secco                        |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni               |
| Ritenis krāsa          | Melns                                  |
| Diametrs               | 100 mm                                 |
| Protektora platums     | 35 mm                                  |
| Korpasa platums        | 35 mm                                  |
| Protektora cietība (D) | 90 Krasts D                            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 105 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688

Pasūtījuma numurs 00035365  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

