製品情報

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	290 kg
6km/hの耐荷重	240 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	480 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.17 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD
ベアリングタイプ	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

注文番号 00829018

製品図面




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

注文番号 00829018



© Copyright 2026 TENTE International GmbH