

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Compacta                |
| Behuizingstype               | Wielen                  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 25 kg                   |
| Statisch draagvermogen       | 50 kg                   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                   |
| Totale hoogte                | 50,5 mm                 |
| Totaal gewicht               | 0,071 kg                |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| As                            | Geklinkt                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 38 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 16 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                    |

## BEHUIZING

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, licht |
| Vork Vorm    | Breed             |
| Zwenklager   | Eén Kogelbaan     |
| Offset       | 13 mm             |
| Zwenk radius | 32 mm             |
| Draaicirkel  | 64 mm             |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 46 mm              |
| Breedte plaat               | 38 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 36 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 28 mm              |
| Diameter plaatgat           | 5,3 mm             |

# COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

