

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383
Bestellnummer 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Gehäusotyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,387 kg

RAD

Material des Radkörpers	Nicht definiert
Material der Lauffläche	Polypropylen, weich
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

