

## ALPHA STAINLESS

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha stainless  |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 500 kg           |
| 静荷重       | 1000 kg          |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C           |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C            |
| 取付高       | 200 mm           |
| 全幅        | 96 mm            |
| 総重量       | 2.135 kg         |

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリアミド     |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一   |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| 車軸          | ナットでネジ止め  |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 160 mm    |
| トレッド幅       | 40 mm     |
| ボディ幅        | 40 mm     |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 60 mm     |
| 旋回半径    | 167 mm    |
| 旋回径     | 334 mm    |
| ドーム径    | 96 mm     |
| ステンレス   | ✓         |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 105 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

製品情報

# ALPHA STAINLESS

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA STAINLESS

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

