

## ALPHA

3477DVJ200P63

EAN 4031582305142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha            |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 205 kg           |
| 静荷重       | 410 kg           |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C           |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C            |
| 取付高       | 240 mm           |
| 全幅        | 96 mm            |
| 総重量       | 3.361 kg         |

## 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | シートスチール   |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、黒    |
| ベアリング       | ローラーベアリング |
| 車軸          | ナットでネジ止め  |
| 車輪色         | 青色被膜保護    |
| スレッドガード     | スレッドガード付き |
| 直径          | 200 mm    |
| トレッド幅       | 50 mm     |
| ボディ幅        | 50 mm     |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 55 mm     |
| 旋回半径    | 167 mm    |
| 旋回径     | 334 mm    |
| ドーム径    | 96 mm     |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 137 mm  |
| プレート幅       | 105 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

# ALPHA

3477DVJ200P63

EAN 4031582305142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

