

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Mono
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	30 kg
静荷重	60 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	72 mm
総重量	0.54 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	18 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ライトグレー (RAL7035)
オフセット	25 mm
旋回半径	52.2 mm
旋回径	104.4 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

MONO

A020PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

