INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Pasūtījuma numurs 10000776



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	500 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,56 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protektora platums	46 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Pasūtījuma numurs 10000776

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH