



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta                             |
| Tipo                          | Rueda fija                       |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 450 kg                           |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 360 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 900 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                            |
| Altura total                  | 240 mm                           |
| Ancho total                   | 117 mm                           |
| Peso total                    | 2,941 kg                         |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Aluminio                                    |
|                                    | blando                                      |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                        |
| Color Aro                          | Gris/sin marcas                             |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 200 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                                  |

## SOPORTE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, muy pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado           |
| Color                    | Pasivado azul              |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 117 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA

4688IFP200P63

EAN 4031582366082

Número de pedido 00829107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

