

## OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	7200 kg
6km/hの耐荷重	5000 kg
静荷重	10800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	510 mm
全幅	285 mm
総重量	91.106 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	105 mm
旋回半径	317.5 mm
旋回径	635 mm
ドーム径	250.5 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	270 mm
プレート幅	250 mm
プレート穴長 (最小)	210 mm
プレート穴長 (最大)	210 mm
プレート穴幅 (最小)	230 mm
プレート穴幅 (最大)	230 mm
プレート穴径	17 mm

# OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

