



画像は元の製品と異なる場合があります

#### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

#### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Lumina             |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 88 mm              |
| 全幅        | 65 mm              |
| 総重量       | 0.3 kg             |

#### ハウジング

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド                |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き  |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回               |
| 色       | ホワइटアルミニウム (RAL9006) |
| オフセット   | 30 mm                |
| 旋回半径    | 106 mm               |
| 旋回径     | 212 mm               |
| ドーム径    | 45 mm                |

#### 車輪

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 本体材質        | ポリアミド                |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型          |
| ベアリング       | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸          | リベット止め               |
| トレッド色       | グラファイトブラック (RAL9011) |
| 車輪色         | ホワइटアルミニウム (RAL9006) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし            |
| 直径          | 75 mm                |
| トレッド幅       | 10 mm                |
| 車軸穴径        | 0 mm                 |
| ハブの長さ       | 0 mm                 |
| ボディ幅        | 10 mm                |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA              |

#### フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 11 mm    |

# LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

注文番号 00074380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

