製品情報

AGILA TWIN

2975UAK050P40

EAN 4031582302837



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	70 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	69 mm
全幅	57 mm
総重量	0.36 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	53 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長（最小）	38 mm
プレート穴長（最大）	48 mm
プレート穴幅（最小）	38 mm
プレート穴幅（最大）	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


AGILA TWIN


2975UAK050P40


EAN 4031582302837

注文番号 00031002

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH