



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                    | Zeta                                           |
| Тип                               | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                       | EN12532 - Транспортувальне обладнання          |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год     | 550 kg                                         |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год     | 440 kg                                         |
| Електропровідність                | Ні                                             |
| Нержавіюча сталь                  | Ні                                             |
| Статичний Вантажопідйомність      | 1100 kg                                        |
| Діапазон температур (мінімальний) | -0,33 °C                                       |
| Загальна висота                   | 200 mm                                         |
| Загальна вага                     | 3,38 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                                                  |
| Поворотне з'єднання | 360 mm                                                 |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 160 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 80 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

