

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Numéro de commande 00000007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	123 mm
Largeur totale	118 mm
Poids	5.29 kg

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	72 mm
Diamètre d'encombrement	144 mm
Diamètre du dôme	104 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

RACCORD

Longueur de la platine	112 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm