

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	810 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	675 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1350 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	7,92 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	67 Shore A

PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90


EAN 4031582319521

Bestellnummer 00801212

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Bestellnummer 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.