

# AGILA LIGHT

1477PA0075P40 TENTE

EAN 4031582331493  
Bestellnummer 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila light
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	100 mm
Gesamtbreite	44 mm
Gesamtgewicht	0,298 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	25 mm
Schwenkradius	78 mm
Störkreis	156 mm
Dom Durchmesser	41 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	60 mm
Plattenbreite	60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	48 mm
Plattenloch Durchmesser	6,3 mm

# AGILA LIGHT

1477PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331493

Bestellnummer 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

